



## Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 5,5 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 113005 5,5    |
| GTIN              | 4045197952240 |
| Clase de artículo | 12B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

##### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 19,8 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 28 mm

Longitud total L: 66 mm

Ø de mango  $D_s$ : 5,5 mm

Avance f en acero < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/rev,

### Descripción técnica

|   |         |
|---|---------|
| Ø de mango $D_s$                                    | 5,5 mm  |
| Longitud total L                                    | 66 mm   |
| Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$ | 19,8 mm |
| Tolerancia Ø nominal                                | h8      |
| Longitud de la ranura de viruta $L_c$               | 28 mm   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Norma                                     | DIN 1897          |
| Número de filos Z                         | 2                 |
| Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/rev,      |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                  | 5,5 mm            |
| Ángulo de punta                           | 130 grados        |
| Serie                                     | HOLEX CleverDrill |
| Recubrimiento                             | Sin revestimiento |
| Material de corte                         | HSS               |
| Tipo                                      | N                 |
| Mango                                     | Mango cilíndrico  |
| Refrigeración interior                    | no                |
| anillo de color                           | sin               |
| Tipo de producto                          | Broca espiral     |