

**Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 3,7 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113005 3,7
GTIN	4045197952066
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 14,5 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 20 mm

Longitud total L: 52 mm

Ø de mango D_s : 3,7 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,05 mm/rev,

Descripción técnica

Ø de mango D_s	3,7 mm
Longitud total L	52 mm
Número de filos Z	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	14,5 mm

Ø nominal D _c	3,7 mm
Norma	DIN 1897
Longitud de la ranura de viruta L _c	20 mm
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,05 mm/rev,
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral