



Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 7,4 mm



Datos de pedido

Número de pedido	113005 7,4
GTIN	4045197952431
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 22,9 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 34 mm

Longitud total L: 74 mm

Ø de mango D_s : 7,4 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,08 mm/rev,

Descripción técnica

Longitud de la ranura de viruta L_c	34 mm
Longitud total L	74 mm
Ø de mango D_s	7,4 mm
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Número de filos Z	2

Tolerancia Ø nominal	h8
Norma	DIN 1897
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	22,9 mm
Ø nominal D _c	7,4 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral