



Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 4,8 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 113005 4,8 |
| GTIN | 4045197952172 |
| Clase de artículo | 12B |

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 18,8 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 26 mm

Longitud total L: 62 mm

Ø de mango D_s : 4,8 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,05 mm/rev,

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Norma | DIN 1897 |
| Ø nominal D_c | 4,8 mm |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 | 18,8 mm |
| Longitud total L | 62 mm |
| Ø de mango D_s | 4,8 mm |

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Número de filos Z | 2 |
| Tolerancia Ø nominal | h8 |
| Avance f en acero < 750 N/mm ² | 0,05 mm/rev, |
| Longitud de la ranura de viruta L _c | 26 mm |
| Ángulo de punta | 130 grados |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | HSS |
| Tipo | N |
| Mango | Mango cilíndrico |
| Refrigeración interior | no |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Broca espiral |