

Garant**Tensor horizontal variable, Tipo: 70****Datos de pedido**

Número de pedido	376400 70
GTIN	4045197953322
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Con pie horizontal. Completamente niquelada en negro con remaches macizos. Mango de 2 componentes ergonómico. Seguro contra pérdida para tornillo de presión. Completo con tornillo de presión niquelado en negro.

Ventaja:

Función de compensación en continuo de diferentes alturas de pieza de trabajo. Fuerzas de sujeción invariablemente elevadas.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción	3000 N
altura de sujeción máxima	60 mm
Tornillo de presión	M8×66 mm
comparador de alturas automático S	35 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales

