

Garant**Tensor horizontal variable, Tipo: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	376400 20
GTIN	4045197953308
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Con pie horizontal. Completamente niquelada en negro con remaches macizos. Mango de 2 componentes ergonómico. Seguro contra pérdida para tornillo de presión. Completo con tornillo de presión niquelado en negro.

Ventaja:

Función de compensación en continuo de diferentes alturas de pieza de trabajo. Fuerzas de sujeción invariablemente elevadas.

Descripción técnica

Tornillo de presión	M6x49 mm
altura de sujeción máxima	35 mm
Fuerza de sujeción	2000 N
comparador de alturas automático S	20 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales