

Garant**Tensor de biela variable, Tipo: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	376410 25
GTIN	4045197953346
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Con pie horizontal. Completamente niquelada en negro con remaches macizos. Mango de 2 componentes ergonómico. Seguro contra pérdida para tornillo de presión. Completo con tornillo de presión niquelado en negro.

Ventaja:

Función de compensación en continuo de diferentes alturas de pieza de trabajo. Fuerzas de sujeción invariablemente elevadas.

Descripción técnica

altura de sujeción máxima	35 mm
Fuerza de sujeción	3000 N
Tornillo de presión	M8x50 mm
comparador de alturas automático S	13 mm
Tipo de producto	Tensores de biela