

Garant

Columnas de soporte, Altura: 962mm



Datos de pedido

Número de pedido	938000 962
GTIN	4045197680341
Clase de artículo	91W

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como casquillos de rosca en el lado delantero e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

Idóneo para:

Paredes perforadas 2 x n.º 938008 o n.º 938009

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **El tamaño 200 solo es adecuado para regletas para equipos multimedia, estanterías de almacenamiento y Multifix.**
- **Si se utilizan regletas para equipos multimedia, por favor solicitar al mismo tiempo el módulo para equipos multimedia n.º 938002 tam. CUT/OUT.**

Adecuado para alojar pares de brazos soporte.

Descripción técnica

Hoja de datos

Profundidad	100 mm
Anchura	40 mm
Equipamiento máximo con pared perforada	2 × n.º 938008 o n.º 938009
Capacidad de carga máxima	50 kg
Altura	962 mm
Peso	6 kg
Serie	Banco de trabajo KOMBI
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad	GS TÜV Süd
Tipo de producto	Columna soporte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/938000-962>