TaJIMa

Cúter universal de seguridad 18 mm



Datos de pedido

Número de pedido	845025
GTIN	4975364019745
Clase de artículo	83M

Descripción

Ejecución:

Cúter de seguridad único en su género, sin certificado GS, con mango cómodo de 2 componentes y carcasa robusta de colada a presión de cinc. Guía de cuchilla precisa e inoxidable.

Ventaja:

Combina 2 tipos de cuchillo en 1: cuchillo de seguridad y cúter. Cuchillo de seguridad y cúter.

- · Corredera enclavada: cúter de alta calidad.
- Con la corredera accionada hacia delante, cuchillo de seguridad completo; al soltar la corredera, la lámina cortante se retrae inmediatamente al interior de la carcasa de acero fino.

¡Cúter extremadamente polivalente!

Longitud de cúter sin cuchilla cortante: 190 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm Anchura de lámina cortante: 18 mm

Grosor de varilla: 0,5 mm

Número de secciones rompibles: 8

Descripción técnica

Número de secciones rompibles	8
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Grosor de varilla	0,5 mm
Longitud de cúter sin cuchilla cortante	190 mm
Anchura de lámina cortante	18 mm
Tipo de producto	Cúter

Accesorios

Juego de cuchillas cortantes, 10 piezas, 18 mm, sin puntos de rotura nominal "experience" Cantidad 10	845016 10
Juego de 50 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "experience" Cantidad 50	845018 50
Contenedor, pequeño	845135
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "longlife" con afilado ondulado Cantidad 10	845012 10
Funda para cúter universal	845065
Juego de 50 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "multisharp" Cantidad 50	845023 50
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "experience" Cantidad 10	845010 10
Contenedor	845130
Juego de 8 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm bimetálicas Cantidad 8	845017 8
Juego de 50 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "longlife" Cantidad 50	845019 50
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "multisharp" Cantidad 10	845021 10
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "longlife" Cantidad 10	845015 10