

Garant**Mordaza intercambiable de agarre de una pieza, para tipo: 100/32****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 361123 100/32 |
| GTIN | 4045197953391 |
| Clase de artículo | 310 |

Descripción**Ejecución:**

Nivel de sujeción con 5 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo.

Aplicación:

Ideal para el arranque de virutas pesado.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Tipo GS con nivel de agarre liso y nivel de sujeción

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|--------|
| Longitud l_1 | 3 mm |
| Altura h_1 | 3 mm |
| Altura de bocas C | 40 mm |
| Adecuado para el código de color | Xpent0 |
| Longitud de mordazas l | 60 mm |
| Anchura de bocas b | 100 mm |
| Altura h_2 | 3 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Longitud l ₂ | 3 mm |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |