


Garant**Mordaza intercambiable de agarre de una pieza, para tipo: 125/32****Datos de pedido**

Número de pedido	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Nivel de sujeción con 5 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo.

Aplicación:

Ideal para el arranque de virutas pesado.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Tipo GS con nivel de agarre liso y nivel de sujeción

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	68,5 mm
Altura h ₁	3 mm
Altura h ₂	3 mm
Anchura de bocas b	125 mm
Altura de bocas C	45 mm
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Longitud l ₁	3 mm

Longitud l ₂	3 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco