

HOLEX**Calibre de alturas con trazador ajustable horizontalmente, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443720 600
GTIN	4045197953476
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Pie fuerte y resistente con superficie de apoyo lapeada. Con regla graduada ajustable con ajuste preciso, lupa y tornillo de sujeción. Lectura de 0,02 mm. El valor cero de lectura y la punta de trazado están ajustadas con respecto a la superficie de apoyo del pie (posibilidad de trazado a partir de 0). Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. El trazador está **refrentado de metal duro y se ajusta horizontalmente 140 mm** (p. ej. para zonas de difícil acceso). Forma constructiva estrecha del trazado para el trazado en ranuras estrechas. La forma ergonómica del pie evita la colisión entre el trazador y la mano.

Descripción técnica

Superficie de pie longitud	190 mm
Nonio	1/50 mm
Superficie de pie anchura	120 mm
Calibración	E1

Límite de error	0,06 mm
Sección transversal de columna de medición	35 × 12 mm
Norma	Norma de fábrica
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Intervalo de ajuste 140 mm	443730 140
---	------------