

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16



Datos de pedido

Número de pedido	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **soportes de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de $\leq 14 \times D$ de mango.

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Adecuado para el tamaño de la placa L: 16 mm

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central: 25 mm

Longitud total: 35 mm

Calzo: 279820 1

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Longitud total	35 mm
Tornillo para calzo	259027 3

Desplazamiento central	25 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Calzo	279820 1
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Sistema	DM
Brida, tornillo, junta tórica	279835 1
Serie	Cabezal de corte
Adecuado para el tamaño de la placa L	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí