

Garant**Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada 32 piezas, Número de piezas: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	685550 32
GTIN	2050001944498
Clase de artículo	66H

Descripción**Ejecución:**

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 1 ud. n.º 642129 de cada tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vasos de punta de 6 caras: 1 ud. n.º 643229 de cada tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mango transversal: 1 ud. n.º 641329 tam. 295

Prolongación: 1 ud. n.º 641029 de cada tam. 75; 125; 250

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641629 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640025 tam. 1/2

Inserto para la tapa: 1 ud. n.º 693352

Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en L-BOXX®.

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.º 693370 tam. 5.

Descripción técnica

Peso	6,6 kg
Ejecución	con llave de vaso
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642129 13
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642129 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642129 27
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642129 21
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642129 12
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642129 15
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Inserto para la tapa individual	693352
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642129 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642129 30
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642129 22
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642129 17
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642129 18
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642129 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642129 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642129 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642129 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642129 32
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642129 24
Maleta de plástico organizada L-BOXX® vacía Tipo 102	693330 102
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642129 34