

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Palanca articulada	259015 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Código ISO Soporte	PSSNR/L 1616H12
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Tamaño del mango	16 mm
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 20
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Longitud total L	100 mm
Juego de resortes	259044 2
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500