



Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 2 mm



Datos de pedido

Número de pedido	116050 2
GTIN	4045197954275
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia \varnothing nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 53 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 56 mm

Longitud total L: 85 mm

\varnothing de mango D_s : 2 mm

Descripción técnica

\varnothing nominal D_c	2 mm
Tolerancia \varnothing nominal	h8
Número de filos Z	2
Norma	DIN 340

Longitud total L	85 mm
Ø de mango D _s	2 mm
Longitud de la ranura de viruta L _c	56 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	53 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral