



Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL, Tipo: 3-80C



Datos de pedido

Número de pedido	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Clase de artículo	46T

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.

Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios). Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR7 Professional (accesorios). Interfaz Bluetooth con control remoto para un trabajo preciso sin tocar el aparato. **CAL Guard** vigila el láser y señala influencias negativas y necesidades de calibración. Alimentación eléctrica alternativa con 4 pilas AA. Regulación de la altura con bloqueo para una alineación segura y precisa mediante el soporte universal BM1.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Batería con cargador rápido, soporte universal BM1, tablilla de mira para láser, bolsa protectora y maleta de transporte.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 54
Alcance	30 m
Límite de error	±0,2 mm/m
Intervalo de nivelación	± 4 grados
Alcance con receptor	120 m
Longitud	162 mm
Rosca para soporte	1/4 pul
Rosca para soporte	5/8 pul
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Altura	148 mm
Peso	900 g
Clase de láser	2
Anchura	84 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Color del láser	rojo
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Láser línea en cruz