



## Metro plegable de plástico Electricidad, Longitud: 2m



### Datos de pedido

Número de pedido	466220 2
GTIN	2050001944214
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Secciones de **plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la flexión** con superficie mate. Extremadamente resistente e irrompible; resistente a ralladuras, arañazos y al agua. Con unión articulada ranurada y grabado graduación milim. precisa. Secciones con muescas a 90° y 180°.

Homologación de tipo para trabajos bajo tensión de 1000 V, con dispositivo auxiliar de tracción para cables integrado y marca de distancia adicional para cajas.

### Descripción técnica

Longitud	2 m
Anchura	15 mm
Número de secciones	10
Norma	EG III
Material eslabón	Plástico
Tipo de producto	Metro plegable