



## Inclinómetro digital TECH, Tipo: 500



### Datos de pedido

Número de pedido	467563 500
GTIN	4005069191252
Clase de artículo	46M

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa compacta y resistente, superficie de medición de aluminio anodizado. Posibilidades de fijación variables a través de ranura en T, ranura en V y sistema de imán de tierras raras. El indicador digital iluminado gira en la posición de vuelco.

La función de advertencia integrada evita mediciones erróneas. Bloqueo de teclas, función Hold y de referencia.

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluido estuche de protección. 2 x pilas n.º 081561 tam. LR6.

### Descripción técnica

Incremento numérico	0,01 grados
Anchura	32 mm
Altura	70 mm
Capacidad de medición	360 (4 x 90°) grados
Longitud	175 mm
Tolerancia de uniformidad	0,07 mm

Margen de error módulo electrónico	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grados
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Caja estable
Calibración	H2
Tipo de producto	Inclinómetro

### Servicios

Calibración Nivel de burbuja para ejes / inclinómetro electrónico Precisión 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

### Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------