

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5°, derecha,  
Tamaño de vástago / plaquita L: 8/11 mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 271995 8/11   |
| GTIN              | 4045197954589 |
| Clase de artículo | 21W           |

**Descripción técnica**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Longitud total L                           | 136,4 mm                       |
| Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 4                       |
| Tamaño del mango                           | 8 mm                           |
| Anchura de función L <sub>4</sub>          | 8 mm                           |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>       | 17,5 mm                        |
| Ángulo de inclinación                      | 1,5 grados                     |
| Tamaño de placa                            | 11 mm                          |
| Tipo de boca                               | derecha                        |
| Refrigeración interior                     | no                             |
| Tipo de producto                           | Soporte de torneado de apriete |

**Accesorios**

|  |            |
|--|------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Tornillo de amarre Tipo 4  | 279810 4   |

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

---

659957 500