

Garant

**Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5°, derecha,
Tamaño de vástago / plaquita L: 25/11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Clase de artículo	21W

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	152 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 4
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tamaño de placa	11 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre Tipo 4	279810 4

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500