

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5°, izquierda,  
Tamaño de vástago / plaquita L: 12/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	271996 12/11
GTIN	4045197954763
Clase de artículo	21W

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17,5 mm
Tamaño del mango	12 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 4
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Longitud total L	125 mm
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tamaño de placa	11 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
	659957 500

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

---