

Garant

**Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5°, derecha,
Tamaño de vástago / plaquita L: 16/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Clase de artículo	21W

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	100 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 4
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tamaño de placa	11 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre Tipo 4	279810 4

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500