

**Garant****Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 2500mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 860050 2500   |
| GTIN              | 4045197559746 |
| Clase de artículo | 81D           |

## Descripción

### Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.

La placa de compresión móvil con **seguro de husillo integrado evita el aflojamiento** del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al **mango rígido** con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas. **Sin cubierta protectora.**

### Norma:

**DIN 5117**

### Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.º 860051.

## Descripción técnica

|   |            |
|---|------------|
| Alcance del brazo                               | 120 mm     |
| Abertura de sujeción                            | 2500 mm    |
| Sección transversal de la guía de deslizamiento | 35 × 11 mm |
| Tipo de producto                                | Sargento   |

---

## Accesorios

|   |                 |
|---|-----------------|
| Surtido de caperuzas de presión 12 piezas Tipo 300-2500 | 860051 300-2500 |
|---|-----------------|