



## Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	860000 500
GTIN	4008158011448
Clase de artículo	83J

### Descripción

#### Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapecoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. **Sin cubierta protectora.**

Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.º 860115.

### Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	35 × 11 mm
Alcance del brazo	120 mm

Abertura de sujeción	500 mm
Tipo de producto	Sargento

## Accesorios

Parte inferior completa para los sargentos de tornillo de apriete rápido Tipo 500	860060 500
Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de presión 37 mm	860115 37
Par de piezas sujeción superpuestas Vario	862950