

SWISS TOOLS

**Mango de barras de mandrinar cilíndrico, Ø D – medida A: 32-218mm****Datos de pedido**

Número de pedido	320410 32-218
GTIN	2050001945181
Clase de artículo	36D

**Descripción****Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

**Aplicación:**

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

**Nota:**

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

**Descripción técnica**

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar