

Estantería ampliación para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 3000 mm



Datos de pedido

Número de pedido	991206 3000
GTIN	4058255039166
Clase de artículo	960

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Estantería básica formada por 2 bastidores perfilados con 4 anclajes al suelo cada uno y 2 o 3 pares de largueros. **Estantería de ampliación** formada por 1 bastidor perfilado con 4 anclajes al suelo y 2 o 3 pares de largueros. Encontrará pisos adicionales en Accesorios.

Largueros tipo LNS 100×50×1,5.

Medidas de construcción estantería de ampliación: 2786 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:

Longitud total de la estantería:

para bastidores de soporte S610-M18 y S625-A18:

longitud nominal + número de soportes × 86 mm (en S610-M18)

longitud nominal + número de soportes × 110 mm (en S625-A18).

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

- **Tenga en cuenta una distancia de, al menos, 100 mm de los bastidores soporte a las paredes o las partes del edificio para la placa base.**

Al montar los largueros hay que tener cuidado de que el **soporte exterior sobresalga como mínimo 500 mm por encima del último piso de almacenamiento**. Dentro de la hilera de la estantería es suficiente un saliente de 100 mm.

Selección del color: RAL 5010, 2004

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 2786 mm

Anchura de compartimento: 2700 mm

Carga por estante: 1840 kg

Carga por módulo (3 módulos con 2 pares de largueros por módulo cada uno): 10415 kg

Perfil de bastidor: S610-M18

Descripción técnica

Carga por estante	1840 kg
Montaje encajable	sí
Carga por módulo (3 módulos con 2 pares de largueros por módulo cada uno)	10415 kg
Anchura de compartimento	2700 mm
Altura	3000 mm
Montaje por el cliente	sí
Número de soportes de estantería	1
Acceso al estante	por los dos lados
Profundidad	1100 mm
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Número puestos de paletas por módulo	9
Perfil de bastidor	S610-M18
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	2786 mm
Tipo larguero	LNS 100×50×1,5
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	1840 kg
Asiento de paletas con capacidad de carga	613 kg
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable

Selección del color	RAL 5010, 2004
Atributo del nombre de producto	Profundidad 1100 mm
Tipo de producto	Estantería para palés

Accesorios

Par de largueros LNS 100 × 50 Longitud de larguero 2700 mm	991337 2700
Anclaje al suelo para bastidores de estanterías para palés	991470
Chapas niveladoras para bastidores de estanterías para palés Juego de 3 piezas	991480
Pasador de seguridad para largueros	991331