

Estantería ampliación para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 4000 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 991206 4000 |
| GTIN | 4058255039180 |
| Clase de artículo | 960 |

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Estantería básica formada por 2 bastidores perfilados con 4 anclajes al suelo cada uno y 2 o 3 pares de largueros. **Estantería de ampliación** formada por 1 bastidor perfilado con 4 anclajes al suelo y 2 o 3 pares de largueros. Encontrará pisos adicionales en Accesorios.

Largueros tipo LNS 100×50×1,5.

Medidas de construcción estantería de ampliación: 2786 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:

Longitud total de la estantería:

para bastidores de soporte S610-M18 y S625-A18:

longitud nominal + número de soportes × 86 mm (en S610-M18)

longitud nominal + número de soportes × 110 mm (en S625-A18).

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

- **Tenga en cuenta una distancia de, al menos, 100 mm de los bastidores soporte a las paredes o las partes del edificio para la placa base.**

Al montar los largueros hay que tener cuidado de que el **soporte exterior sobresalga como mínimo 500 mm por encima del último piso de almacenamiento**. Dentro de la hilera de la estantería es suficiente un saliente de 100 mm.

Selección del color: RAL 5010, 2004

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 2786 mm

Anchura de compartimento: 2700 mm

Número niveles de almacenamiento: 4

Carga por estante: 1840 kg

Carga por módulo (3 módulos con 3 pares de largueros por módulo cada uno): 10250 kg

Perfil de bastidor: S610-M18

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Perfil de bastidor | S610-M18 |
| Altura | 4000 mm |
| Número puestos de paletas por módulo | 12 |
| Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 2786 mm |
| Tipo larguero | LNS 100×50×1,5 |
| Número de soportes de estantería | 1 |
| Carga por estante | 1840 kg |
| Profundidad | 1100 mm |
| Número niveles de almacenamiento | 4 |
| Montaje por el cliente | sí |
| Montaje encajable | sí |
| Montaje estantería | Estantería de ampliación |
| Anchura de compartimento | 2700 mm |
| Carga por módulo (3 módulos con 3 pares de largueros por módulo cada uno) | 10250 kg |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 1840 kg |
| Asiento de paletas con capacidad de carga | 613 kg |
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Selección del color | RAL 5010, 2004 |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 1100 mm |
| Tipo de producto | Estantería para palés |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Chapas niveladoras para bastidores de estanterías para palés Juego de 3 piezas | 991480 |
| Anclaje al suelo para bastidores de estanterías para palés | 991470 |
| Par de largueros LNS 100 × 50 Longitud de larguero 2700 mm | 991337 2700 |
| Pasador de seguridad para largueros | 991331 |