

## Estantería ampliación para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 2500 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 991206 2500   |
| GTIN              | 4058255039159 |
| Clase de artículo | 960           |

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

**Estantería básica** formada por 2 bastidores perfilados con 4 anclajes al suelo cada uno y 2 o 3 pares de largueros. **Estantería de ampliación** formada por 1 bastidor perfilado con 4 anclajes al suelo y 2 o 3 pares de largueros. Encontrará pisos adicionales en Accesorios.

**Largueros** tipo LNS 100×50×1,5.

Medidas de construcción estantería de ampliación: 2786 mm.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

#### Longitud total de la estantería:

para bastidores de soporte S610-M18 y S625-A18:

longitud nominal + número de soportes × 86 mm (en S610-M18)

longitud nominal + número de soportes × 110 mm (en S625-A18).

#### Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

- **En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

- **Tenga en cuenta una distancia de, al menos, 100 mm de los bastidores soporte a las paredes o las partes del edificio para la placa base.**

Al montar los largueros hay que tener cuidado de que el **soporte exterior sobresalga como mínimo 500 mm por encima del último piso de almacenamiento**. Dentro de la hilera de la estantería es suficiente un saliente de 100 mm.

Selección del color: RAL 5010, 2004

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 2786 mm

Anchura de compartimento: 2700 mm

Carga por estante: 1840 kg

Carga por módulo (3 módulos con 2 pares de largueros por módulo cada uno): 12040 kg

Perfil de bastidor: S610-M18

## Descripción técnica

| Montaje estantería  | Estantería de ampliación |
|---|--------------------------|
| Montaje encajable   | sí                       |
| Carga por estante   | 1840 kg                  |
| Número de soportes de estantería  | 1                        |
| Anchura de compartimento  | 2700 mm                  |
| Acceso al estante   | por los dos lados        |
| Carga por módulo (3 módulos con 2 pares de largueros por módulo cada uno)                             | 12040 kg                 |
| Altura  | 2500 mm                  |
| Número puestos de paletas por módulo  | 9                        |
| Tipo larguero   | LNS 100×50×1,5           |
| Profundidad   | 1100 mm                  |
| Montaje por el cliente  | sí                       |
| Medida de construcción estantería de ampliación Anchura   | 2786 mm                  |
| Perfil de bastidor  | S610-M18                 |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 1840 kg                  |
| Asiento de paletas con capacidad de carga   | 613 kg                   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 50 mm                    |
| Ejecución de montaje  | Estantería encajable     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Selección del color             | RAL 5010, 2004        |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 1100 mm   |
| Tipo de producto                | Estantería para palés |

---

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Pasador de seguridad para largueros  | 991331      |
| Par de largueros LNS 100 × 50 Longitud de larguero 2700 mm                     | 991337 2700 |
| Chapas niveladoras para bastidores de estanterías para palés Juego de 3 piezas | 991480      |
| Anclaje al suelo para bastidores de estanterías para palés                     | 991470      |