



## Portaherramientas forma B6 radial izquierda, largo, Ø del mango d1: 30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319080 30
GTIN	4045197955029
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

$h_6$	28 mm
Ø del mango $d_1$	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
$l_2$	40 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

## Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------