



## Asiento múltiple VDI, Ø del mango d1: 40mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319185 40     |
| GTIN              | 4045197955050 |
| Clase de artículo | 32V           |

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

### Descripción técnica

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| l <sub>1</sub>              | 72 mm   |
| Código de colores mango VDI | VDI 40  |
| h <sub>6</sub>              | 48 mm   |
| h <sub>2</sub>              | 34 mm   |
| Ø del mango d <sub>1</sub>  | 40 mm   |
| h <sub>1</sub>              | 25 mm   |
| h <sub>5</sub>              | 32,5 mm |
| b <sub>2</sub>              | 42,5 mm |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Anchura del mango $b_3$ | 20,5 mm              |
| $b_1$                   | 90 mm                |
| Tipo de producto        | Asiento múltiple VDI |