



Asiento múltiple VDI, Ø del mango d1: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	319185 50
GTIN	4045197955067
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	50 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Anchura del mango b ₃	25,5 mm

h_2	41 mm
h_6	60 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI