



## Asiento múltiple VDI, Ø del mango d1: 30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319185 30
GTIN	4045197955043
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

### Descripción técnica

b <sub>1</sub>	76 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Anchura del mango b <sub>3</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

Ø del mango d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI