



Asiento múltiple VDI en altura, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319190 30
GTIN	4045197955074
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descripción técnica

Anchura del mango b ₃	17 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Ø del mango d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
b ₁	76 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm

h_1	20 mm
b_2	35 mm
l_1	60 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI