

**Asiento múltiple VDI en altura, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319190 40
GTIN	4045197955081
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₁	25 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Anchura del mango b ₃	20,5 mm
h ₅	32,5 mm
Ø del mango d ₁	40 mm

b_1	90 mm
l_1	72 mm
b_2	42,5 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI