



## Asiento múltiple VDI en altura, Ø del mango d1: 50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319190 50
GTIN	4045197955098
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

### Descripción técnica

Anchura del mango b <sub>3</sub>	25,5 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	50 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>2</sub>	41 mm

$b_1$	105 mm
$h_1$	32 mm
$l_1$	85 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI