

Garant**Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 400mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 860050 400 |
| GTIN | 4045197559661 |
| Clase de artículo | 81D |

Descripción**Ejecución:**

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.

La placa de compresión móvil con **seguro de husillo integrado evita el aflojamiento** del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al **mango rígido** con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas. Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Norma:**DIN 5117****Pieza de repuesto:**

Cubierta protectora n.º 860051.

Descripción técnica

| | |
|---|------------|
| Abertura de sujeción | 400 mm |
| Sección transversal de la guía de deslizamiento | 32 × 10 mm |
| Alcance del brazo | 175 mm |
| Tipo de producto | Sargento |

Accesorios

| | |
|---|-----------------|
| Surtido de caperuzas de presión 12 piezas Tipo 300-2500 | 860051 300-2500 |
|---|-----------------|