



Escuadra lisa de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 100X70mm



Datos de pedido

Número de pedido	451050 100X70
GTIN	4067263117872
Clase de artículo	42F

Descripción

Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

Descripción técnica

Longitud de los lados	100×70 mm
Longitud brazo corto	70 mm
Longitud brazo largo	100 mm
Sección transversal de los lados	100×70 mm
Perpendicularidad	0,015 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra lisa

Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750