



Escuadra con sombrero de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 200X130mm



Datos de pedido

Número de pedido	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Clase de artículo	42F

Descripción

Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

Descripción técnica

Perpendicularidad	0,02 mm
Longitud brazo largo	200 mm
Longitud de los lados	200×130 mm
Longitud brazo corto	130 mm
Sección transversal de los lados	30 × 7 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300