



## Escuadra lisa de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 400X265mm



### Datos de pedido

Número de pedido	451050 400X265
GTIN	4045197955739
Clase de artículo	42F

### Descripción

#### Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

### Descripción técnica

Perpendicularidad	0,03 mm
Longitud brazo corto	265 mm
Sección transversal de los lados	45 × 10 mm
Longitud de los lados	400×265 mm
Longitud brazo largo	400 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra lisa

## Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 750 mm	025000 750
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750