



Escuadra lisa de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 500X330mm



Datos de pedido

Número de pedido	451050 500X330
GTIN	4067263125921
Clase de artículo	42F

Descripción

Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

Descripción técnica

Longitud brazo largo	500 mm
Perpendicularidad	0,035 mm
Longitud brazo corto	330 mm
Sección transversal de los lados	50×10 mm
Longitud de los lados	500×330 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra lisa

Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 750 mm	025000 750
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750