

HOLEX®
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 42 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	630328 6
GTIN	4045197955951
Clase de artículo	62A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 y para tornillos con hexágono interior gs_profil_6kant M4–M10.

Para tornillos con ranura en cruz gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, tornillos de cabeza ranurada gs_profil_schlitz M2–M4

y para tornillos Torx® interiores gs_profil_torx M2,5–M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Mango encajable: 1 ud. similar a n.º 632829

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

PUNTAS ranuradas C 6,3: 3 uds. similares a n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

PUNTAS para Torx® C 6,3: 7 uds. similares a n.º 675340 tam. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

PUNTAS para Phillips C 6,3: 3 uds. similar a n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029

Pieza de unión para puntas: 1 ud. n.º 676800 1/4 pulgada gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselfilfe 1/4 pulgada

PUNTAS Pozidriv C 6,3: 3 uds. similar a n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Prolongaciones: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 100

Vástago de unión: 1 ud. n.º 650005 tam. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 pulgada – ■ 1/4 pulgada

PUNTAS de 6 caras C 6,3: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

Mango de acoplamiento E 6,3: 1 ud. similar a n.º 675020 tam. 6,3K para PUNTAS C 6,3 de 1/4 pulgada

Carraca: 1 ud. n.º 632300 con expulsor

Longitud: 234 mm

Anchura: 104 mm

Altura: 41 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-14 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6 mm

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Perfil de salida	Destornilladores para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-14 mm
Número de piezas	41
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	234 mm
Anchura	104 mm
Altura	41 mm