



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada, medidas en pulgadas 28 piezas, Número de piezas: 28



Datos de pedido

Número de pedido	630047 28
GTIN	4045197955975
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento y de unión según DIN 3122 / 3123. Todas las piezas en cajas de plástico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 12 uds. similar a n.º 637100

tam. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 pulgada

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos: 9 uds. similares a n.º 637322 tam. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pulgada

Insertos para llaves de vaso para bujías, 12 caras: 2 uds. similar a n.º 637329 tam. 16; 20,8

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 635720 tam. 200

Prolongaciones: 2 uds. similar a n.º 635420 tam. 75; 250

Articulación cardán: 1 ud. similar a n.º 636220

Carraca: 1 ud. similar a n.º 635090

Almacenamiento: Maleta de plástico

Altura: 84 mm

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 1/4-7/8 pul

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	1/4-7/8 pul
Número de piezas	28
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	350 mm
Anchura	302 mm
Altura	84 mm
Tipo de producto	Llave de vaso