



## Sargento monomanual, Abertura de sujeción: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	860250 300
GTIN	4008158030661
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de sargento de acero bonificado. Carcasa y palanca de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Tapas protectoras de plástico elástico para una sujeción protectora. **Posibilidad de fijación rápida** de las piezas de trabajo **con una mano** mediante la palanca de avance. Se puede manejar, a elección, por el lado del **mango de 2 componentes** o por el lado de la guía. **Apriete (y aflojamiento) enérgicos** con husillo de rosca trapecial como con el sargento normal totalmente de acero. Tecla de liberación ergonómica para desplazar fácilmente el brazo deslizante. Fuerza de sujeción hasta 3500 N.

#### Aplicación:

**De uso universal**, sobre todo donde el **usuario sólo dispone de una mano libre para el apriete**, p. ej. al sujetar regletas, perfiles, cables, tubos etc. También son ventajosos para **trabajos por encima de la cabeza** y para **piezas de trabajo elásticas** o que **ceden considerablemente**.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción	300 mm
Alcance del brazo	100 mm

Sección transversal de la guía de deslizamiento	19,5 × 9,5 mm
Fuerza de apriete máxima	3500 Nm
Tipo de producto	Sargento