

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 18/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	8,13 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Ø de corte D_c	18 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	28 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	34 mm
Fresado circular de taladro a_p	0,3 mm
Refrigeración interior	sí
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,82 grados

Número de filos Z	2
Longitud total L _{tot}	80 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2