

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 18/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro a_p	0,3 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Longitud de voladizo L_1	20 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Refrigeración interior	sí
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	34 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	8,13 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Ø de corte D_c	18 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,82 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	28 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP