

Garant**Par de soportes de ruedas para armario de cajones móvil Sentido de desplazamiento cara frontal del cajón, Tipo: R36E****Datos de pedido**

Número de pedido	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Clase de artículo	91H

Descripción**Ejecución:**

Par de soportes de ruedas: 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas (\varnothing 100 mm) con freno de bloqueo, unidas por sendos travesaños. **Tenga en cuenta el sentido de marcha de las ruedas.** Capacidad de carga 600 kg, con la carga uniformemente distribuida.

Idóneo para:

Par de soportes de ruedas adecuado para carcassas de armarios de herramientas del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) con las **dimensiones 27 x 36 E, 36 x 36 E**. Por motivos de seguridad, (peligro de vuelco), altura útil máxima de la carcassa de 900 mm (en 27 x 36E) o 1225 mm (36 x 36E), respectivamente. **Desplazamiento desde la cara frontal de los cajones.**

Nota:

- **Los cajones de armarios de herramientas móviles han de estar equipados con bloqueo individual de los cajones. De esta forma los cajones se bloquean automáticamente al cerrarlos, evitando que se abran durante el transporte. Los bloqueos individuales para cajones del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) se encuentran en n.º 949605, en la lista de piezas de recambio.**
- **Para la capacidad de carga de las ruedas (600 kg) se ha de tener en cuenta el peso propio del armario.**
- **Tenga en cuenta el sentido de marcha deseado de las ruedas.**

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima total	600 kg
Ø de rueda, rueda dirigitble	100 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Dirección de marcha	Dirección ancho de armario
Tipo	R36E
Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tipo de producto	Rodillo