



## Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 4 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	116050 4
GTIN	4045197956293
Clase de artículo	12B

### Descripción

#### Ejecución:

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

#### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 72 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 78 mm

Longitud total L: 119 mm

Ø de mango  $D_s$ : 4 mm

### Descripción técnica

Norma	DIN 340
Longitud total L	119 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	72 mm
Ø nominal $D_c$	4 mm

Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	78 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	4 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral