



Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 4,1 mm



Datos de pedido

Número de pedido	116050 4,1
GTIN	4045197956309
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia \varnothing nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 71,85 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 78 mm

Longitud total L: 119 mm

\varnothing de mango D_s : 4,1 mm

Descripción técnica

\varnothing de mango D_s	4,1 mm
Norma	DIN 340
Longitud total L	119 mm
\varnothing nominal D_c	4,1 mm

Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	71,85 mm
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta L _c	78 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral