



## Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 3,3 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	116050 3,3
GTIN	4045197956224
Clase de artículo	12B

### Descripción

#### Ejecución:

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos  $1,5 \times \varnothing$  nominal.

#### Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 64,05 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 69 mm

Longitud total L: 106 mm

Ø de mango  $D_s$ : 3,3 mm

### Descripción técnica

Longitud total L	106 mm
Ø nominal $D_c$	3,3 mm
Número de filos Z	2
Ø de mango $D_s$	3,3 mm

Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	64,05 mm
Norma	DIN 340
Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	69 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral